

SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - Porta-contatos



1439890

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439890>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Porta-contatos, 5-polos, Pino, angular, M12, A-codificação, Solda por onda, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Suas vantagens

- Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
- Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
- Integração fácil de equipamentos graças a conexões rosçadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca, contorno embutido ou para a integração direta na placa frontal
- Vedação adicional em relação ao equipamento em estado não encaixado

Dados comerciais

Código	1439890
Unidades por embalagem	20 Unidade
Chave comercial	ABQA
Chave de produto	ABQAHA
GTIN	4046356476621
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,528 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso.
------------------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Aplicação	Sinal
Número de pólos	5
Vedação existente	sim
Blindado	sim
Codificação	A
Tipo de rosca	M12

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tensão de teste	1,5 kV
Resistência de contato	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	60 V
Corrente nominal I_N	4 A

Dados de conexão

Tipo de conexão	Solda por onda
-----------------	----------------

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	FKM / EPDM
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA 6.6

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Pino
Saída de cabo da cabeça	angular
Tipo de rosca da cabeça	M12

Codificação

A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe

> 100

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção

IP67

Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)

-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)

-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico)

Normas e disposições

Designação padrão

Conector de encaixe circular M12

Normas/disposições

em conformidade com a IEC 61076-2-101

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem

Blister

Desenhos

Desenho do diagrama



Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

1439890

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439890>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439890>

 UL certificado ID de certificação: E118976-20100522				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	4 A	22	-

 cUL Recognized ID de certificação: E118976-20100522				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	4 A	22	-

1439890

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439890>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br