

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Distribuidor



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1433155>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Distribuidor AS-Interface no grau de proteção IP67 para 1 cabo plano, com soquete M12 reto, com codificação A, 2 pólos

Dados comerciais

Código	1433155
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1G
Chave de produto	AF1GFA
GTIN	4046356346245
Peso por unidade (inclusive embalagem)	18,69 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	17,08 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa de distribuição de rede
Número de pólos	2
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tensão U_N	≤ 32 V DC
Corrente nominal I_N	4 A
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Tecnologia de penetração AS-i
-----------------	-------------------------------

Interfaces

Sistema Bus	Interface AS
-------------	--------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de material

Material vedação	Neoprene
	FKM

Conectores

Conexão 1

Formato	Distribuidor AS-i Travamento parafusado
Número de pólos	2
Tipo de travamento	Travamento parafusado
Material	CuZn (Contato)
	Sn (Superfície de contato)
	PA (Porta-contatos)
	PA (Caixa)

Conexão 2

Formato	Soquete reto M12
Número de pólos	2 (5)

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1433155>

Material	Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada)
Ciclos de encaixe	≥ 100
Torque de aperto	0,4 Nm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais


Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho do diagrama




Imagem com pólos M12, PIN 1: AS-i +, PIN 3: AS-i -, PIN 2,4,5: não utilizado

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1433155>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	1,034 kg CO2e
---------	---------------