

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1439971

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439971>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de montagem sensor/atuador, plugue, 4 pólos, M12 SPEEDCON, codificação A, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca M12, com conexão de solda por refusão reta

Dados comerciais

Código	1439971
Unidades por embalagem	60 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABQC
Chave de produto	ABQYAA
GTIN	4046356476676
Peso por unidade (inclusive embalagem)	8,27 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,27 g
País de origem	DE

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1439971

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439971>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Número de pólos	4
Blindado	não
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	FKM / EPDM
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PPA

Características elétricas

Resistência de contato	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	250 V
Corrente nominal I_N	4 A

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão soldável THR
-----------------	----------------------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Tipo de travamento da cabeça	SPEEDCON
Codificação	A

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Conector de encaixe para equipamento parede posterior




1439971

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439971>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector de montagem M12

Desenho de medidas




Embalagem tray THR

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Conector de encaixe para equipamento parede posterior

1439971


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439971>

Desenho de medidas



Recorte de caixa para conector de montagem M12, com conexão de solda por refusão e por onda, variante 1

Desenho de medidas



Recorte de caixa para conector de montagem M12, com conexão de solda por refusão e por onda, variante 2


SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1439971


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439971>

Desenho de medidas



Recorte de caixa para rosca de fixação M12, painel de montagem com furo de passagem (opção com superfície como proteção contra torção)

Desenho do diagrama




Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do pino

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Conector de encaixe para equipamento parede posterior

1439971

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439971>

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1439971

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439971>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1439971

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1439971>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br