

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1500350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1500350>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 3-polos, Soquete, reto, M8, A-codificação, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm², Cabo PVC

Suas vantagens

- Pré-montado com fios para utilização imediata
- Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
- Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
- Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme

Dados comerciais

Código	1500350
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABQI
Chave de produto	ABQIBA
GTIN	4017918589066
Peso por unidade (inclusive embalagem)	12 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	10,84 g
País de origem	DE

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1500350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1500350>

Dados técnicos

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal (M8 x 0,5)
Torque de aperto	0,8 Nm ... 1 Nm (Do lado da instalação)

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Aplicação	Sinal
Número de pólos	3
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A
Tipo de rosca	M8

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	Viton
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PUR
Material da conexão rosca	Latão, niquelado
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados

Características elétricas

Tensão de teste	1,5 kV
Resistência de contato	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A
Máx. resistência de condutores	80 Ω/km

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Cabos individuais
Tipo de contato	Soquete
Bitola de condutor	0,25 mm ²

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1500350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1500350>

Torque de aperto	0,8 Nm ... 1 Nm (Do lado da instalação)
------------------	---

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M8
Codificação	A

Cabos/condutores

Extensão da linha	0,5 m
Tipo de cabo	Cabo PVC
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,5 mm $\pm$ 0,1 mm
Condutor individual, cor	marrom, azul, preto
Bitola do condutor	0,25 mm ²
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,20 mm
Linha de sinal AWG	24
Material de isolamento do condutor	PVC / UL
Densidade de parede da isolamento	0,21 mm
Tensão nominal da linha	300 V
Tensão de teste da linha	2000 V AC
Resistência da linha	$\geq 80 \Omega/\text{km}$
Resistência de isolamento do cabo	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) -10 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-10 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe circular M8
Normas/disposições	com base na IEC 61076-2-104

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1500350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1500350>

Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M8, 3 pólos, vista lado do soquete

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1500350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1500350>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1500350>

 cUL Recognized ID de certificação: E221474-20070307				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: E221474-20070307				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1500350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1500350>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1500350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1500350>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d548a292-55df-43a2-85bb-1cf06af59fc3

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br