

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M8, codificação: A, para Soquete reto M8, comprimento de cabo: 0,5 m

Dados comerciais

Código	1501333
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1B
Chave de produto	AF1BBA
GTIN	4017918613617
Peso por unidade (inclusive embalagem)	20,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,36 g
País de origem	DE

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Número de pólos	3
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Revestimento externo, material	PUR
Material de condutor	Cabo de cobre

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A
Máx. resistência de condutores	78 Ω/km

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de flexão máximo	4000000
-------------------------	---------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M8
---------	------------------

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Número de pólos	3
Tipo de codificação	A


Conexão 2

Formato	Soquete reto M8
Número de pólos	3

Cabos/condutores

Extensão da linha	0,5 m
-------------------	-------

PUR sem halogênio preto [PUR]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	23 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	4
Blindado	não
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	32x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	24
Perfil de conexão	4x 0,25 mm ² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,17 mm ±0,02 mm (Linha de sinal)
Diâmetro externo de linha	3,95 mm ±0,15 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, branco, azul, preto
Densidade de parede da isolamento	≥ 0,21 mm (Isolamento do condutor) ca. 0,50 mm (Revestimento externo)
Trançado total	4 condutores trançados longitudinalmente
Máx. resistência de condutores	máx. 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)
Tensão nominal do cabo	≤ 300 V
Tensão de teste	≥ 3000 V
Menor raio do dobrador, disposição fixa	20 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	40 mm

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 5 m/s ²
Capacidade de carga dinâmica (torção)	Torção: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Ciclos de torção: ≥ 2000000 , Frequência de torção: 35 ciclos/min.
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815
Anti-inflamabilidade	conforme UL 758/1581 FT2
Resistência ao óleo	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Outras resistências	conforme DIN EN 60811-2-1
Propriedades especiais	boa resistência a produtos químicos
	à prova de hidrólise e micróbios
	com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A)
	próprio para porta-cabos
Temperatura ambiente (funcionamento)	isento de silicone
	Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta
	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador




1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>


Desenhos

Desenho de medidas



Plugue M8 x 1, reto

Desenho de medidas



Soquete M8 x 1, reto

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador

1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos plugue M8, 3 pólos, vista lado do pino

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M8, 4 pólos, vista lado do soquete


SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Diagrama de circuitos



SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>



UL registrado

ID de certificação: FILE E 221474

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID de certificação: FILE E 221474

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Cabo para sensor/atuador



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501333>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br