

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V - Conector de válvula



1452259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1452259>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula BI (11 mm), Conexão a parafuso, conexão para cabos M16, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm

Dados comerciais

Código	1452259
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2D
Chave de produto	AF2DCA
GTIN	4046356536424
Peso por unidade (inclusive embalagem)	25 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	24,8 g
País de origem	HU

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V - Conector de válvula



1452259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1452259>

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector para válvulas
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	3
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Conexão Pg	M16

Propriedades de isolamento


Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material da caixa conector de válvula	PA
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	CuSn

Medidas

Desenho de medidas



Largura	21 mm
Altura	33,2 mm
Comprimento	40,5 mm

Medida externa

Diâmetro externo	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

Características elétricas

Resistência de contato	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$> 2 \text{ G}\Omega$
Tensão U_N	230 V AC
	230 V DC

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V - Conector de válvula



1452259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1452259>

Corrente nominal I_N	1,5 A
Ligação de proteção	Proteção contra surto; Varistor

Valores característicos do conector de válvula

Parafusos de fixação	M3 x 33,5
----------------------	-----------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50 (Conector de encaixe de válvula)
-------------------	-------------------------------------

Sinalização

Indicação de estado	LED (amarelo)
Indicação de estado disponível	sim

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Perfil de conexão	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Perfil de conexão AWG	24 ... 16
Torque de aperto	1,8 Nm ±0,2 Nm (Parafuso de pressão)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (Parafuso central)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Parafuso de contato)

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector de válvula
Tipo de rosca da cabeça	BI (11 mm)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula)	-25 °C ... 60 °C (Conector de válvula)

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V - Conector de válvula

1452259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1452259>

Desenhos

Desenho de medidas





Diagrama de circuitos



SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V - Conector de válvula



1452259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1452259>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V - Conector de válvula



1452259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1452259>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3742aa14-a885-4660-87ea-397b3153d1fc

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,58 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br