

SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - Anel de cabo



1501825

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501825>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Produtos em metros, Anel de cabo, PVC, preto RAL 9005, 3-condutores, cor do fio: marrom, azul, preto, comprimento de cabo: 100 m

Dados comerciais

Código	1501825
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF1L
Chave de produto	AF1LBA
GTIN	4017918813956
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2.840 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2.840 g
País de origem	DE

SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - Anel de cabo



1501825

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501825>

Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabos em metros
Aplicação	Conector
Número de pólos	3
Blindado	não

Cabos/condutores

Extensão da linha	100 m
-------------------	-------

PVC preto [PVC]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	40 kg/km
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	3
Blindado	não
Tipo de cabo	PVC preto [PVC]
Montagem do condutor linha de sinal	19x 0,15 mm
Linha de sinal AWG	22
Perfil de conexão	3x 0,34 mm ² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,26 mm ±0,05 mm
Diâmetro externo de linha	4,30 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PVC
Revestimento externo, cor	preto RAL 9005
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	marrom, azul, preto
Densidade de parede da isolamento	≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor)
Espessura da parede Revestimento exterior	≥ 0,76 mm
Trançado total	3 condutores trançados longitudinalmente
Máx. resistência de condutores	máx. 57 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensão nominal do cabo	≤ 300 V
Tensão de teste	≥ 2500 V
Raio de flexão mínimo, de posição fixa	5 x D

SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - Anel de cabo



1501825

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501825>

Raio de flexão mínimo, de posição flexível	10 x D
Menor raio do dobrador, disposição fixa	22 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	43 mm
Anti-inflamabilidade	conforme UL-Style 2464
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-10 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - Anel de cabo

1501825

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501825>



Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501825>



EAC-RoHS

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - Anel de cabo



1501825

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501825>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - Anel de cabo



1501825

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501825>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	22,171 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br