

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anel de cabo



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501854>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Produtos em metros, Anel de cabo, PVC, preto RAL 9005, 3-condutores, cor do fio: marrom, azul, preto, comprimento de cabo: 100 m

## Dados comerciais

Código	1501854
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF1L
Chave de produto	AF1LBA
GTIN	4017918813987
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2.440,96 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2.170,96 g
País de origem	DE

1501854

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501854>

## Dados técnicos


### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabos em metros
Aplicação	Conector
Número de pólos	3
Blindado	não

### Cabos/condutores

Extensão da linha	100 m
-------------------	-------

#### PVC preto [PVC]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	29 kg/km
Número de pólos	3
Blindado	não
Tipo de cabo	PVC preto [PVC]
Montagem do condutor linha de sinal	32x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	24
Perfil de conexão	3x 0,25 mm <sup>2</sup> (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,25 mm ±0,02 mm
Diâmetro externo de linha	4,40 mm ±0,15 mm
Revestimento externo, material	PVC
Revestimento externo, cor	preto RAL 9005
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	marrom, azul, preto
Densidade de parede da isolamento	≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor)
Espessura da parede Revestimento exterior	≥ 0,76 mm
Trançado total	3 condutores trançados longitudinalmente
Máx. resistência de condutores	máx. 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensão nominal do cabo	≥ 300 V
Tensão de teste	≤ 3000 V
Anti-inflamabilidade	conforme UL-Style 2464
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anel de cabo



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501854>

---

-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anel de cabo



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501854>

## Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501854>



**EAC-RoHS**

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00371

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anel de cabo



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501854>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

### ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

### EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	18,263 kg CO2e
---------	----------------