

SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus



1507324

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507324>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de sistema Bus, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polos, PUR livre de halogênio, violeta RAL 4001, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: B, comprimento de cabo: 15 m

Dados comerciais

Código	1507324
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1C
Chave de produto	AF1CKC
Página de catálogo	Página 429 (C-2-2019)
GTIN	4017918900151
Peso por unidade (inclusive embalagem)	886 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	898 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Avisos

Geral	Encontra outros produtos com comprimento variável do cabo na seção Acessórios
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Aplicação	Padrão
Tipo de sensor	PROFIBUS
Número de pólos	2
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	B

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Interfaces

Sistema Bus	PROFIBUS
Tipo de sinal/categoria	PROFIBUS, 12 MBit/s (max. 100 m)

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A
Meio de transmissão	Cobre

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Dados de material

Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF

SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus



1507324

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507324>

Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
-----------------------------	--

Dados de conexão

Atribuição de conexão

Contato Cor (designação do sinal) Contato (opcional)	2 (Soquete) GN (Cabo A)
	4 (Soquete) RD (Cabo B)

Conectores

Conexão 1

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------


Conexão 2

Versão	extremidade livre do condutor
--------	-------------------------------

Cabos/condutores

Extensão da linha	15 m
-------------------	------

PROFIBUS [910]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	90 kg/km
UL AWM Style	21198 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	2
Blindado	sim
Tipo de cabo	PROFIBUS [910]
Estrutura do condutor	1x2xAWG24/19
Montagem do condutor linha de sinal	19x 0,13 mm
Linha de sinal AWG	24
Perfil de conexão	2x 0,25 mm² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	2,55 mm ±0,07 mm
Diâmetro externo de linha	7,80 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	violeta RAL 4001
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Material de preenchimento	PP
Material isolamento do fio	Foam-Skin PP
Condutor individual, cor	vermelho, verde
Trançado total	2 condutores com 2 núcleos para alma

SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus



1507324

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507324>

Cobertura visual da blindagem	85 %
Máx. resistência de condutores	$\leq 78,6 \Omega/\text{km}$
Resistência de isolamento	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Resistência de onda	$150 \Omega \pm 10 \%$ (3 MHz ... 20 MHz)
Capacidade do cabo	nom. 30 pF/m
Tensão nominal do cabo	300 V
Tensão de teste condutor/condutor	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Tensão de teste condutor/blindagem	1500,00 V (50 Hz, 1 min.)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	40 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	65 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 65 mm, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 3 m/s ² , Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 80 mm, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 3 m/s ² , Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C
Atenuação de proteção	$\leq 0,049 \text{ dB/m}$ (com 16 MHz)
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815 conforme IEC 60754-1
Anti-inflamabilidade	UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) IEC 60332-1-2
Outras resistências	com baixa aderência
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) -30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) -20 °C ... 60 °C (na instalação) -20 °C ... 60 °C (Cabo, inserção para correia de arraste)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)

Desenhos

Desenho de medidas




Suporte M12 x 1, reto, blindado

Desenho do diagrama



Suporte Polbild M12, 5 pólos, codificação B, vista lado do suporte

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do soquete M12

SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus



1507324

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507324>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507324>



UL registrado

ID de certificação: FILE E 221474

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	300 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID de certificação: FILE E 221474

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	300 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus



1507324

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507324>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	8,703 kg CO2e
---------	---------------