

SACC-M12FS-8CON-PG9-M - Conector



1513347

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1513347>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector, Universal, 8-polos, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm

Suas vantagens

- Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
- Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores

Dados comerciais

Código	1513347
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2C
Chave de produto	AF2CAA
GTIN	4017918910921
Peso por unidade (inclusive embalagem)	31,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	27,44 g
País de origem	CN

SACC-M12FS-8CON-PG9-M - Conector



1513347

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1513347>

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	8
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	Pg9

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Medidas

Desenho de medidas



Largura	20 mm
Altura	20 mm
Comprimento	53 mm
Abertura da porca cega	16 mm
Abertura da contraporca	17 mm

Medida externa

Diâmetro externo	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

Caixa

Diâmetro da caixa	20 mm
-------------------	-------

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	Silicone
Material do corpo do cabo	PBT
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Au

SACC-M12FS-8CON-PG9-M - Conector



1513347

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1513347>

Material suporte do contato	PA
Material da conexão rosca	Latão, niquelado
Normas / Determinações	PA (Prensa-cabos)

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola de conexão	0,25 mm² ... 0,5 mm² (sem terminal tubular)
	0,14 mm² ... 0,34 mm² (com terminal tubular)
	0,25 mm² ... 0,5 mm² (rígido)
Bitola de conexão AWG	24 ... 20 (sem terminal tubular)
	26 ... 22 (com terminal tubular)
Comprimento do isolamento dos condutores individuais	5 mm
Torque de aperto	0,4 Nm (Serrilha M12)
	0,2 Nm (Terminal parafusado)
	1 Nm (Parafuso de pressão com caixa de buchas)

Características elétricas

Tensão de teste	0,8 kV
Resistência de contato	$\leq 8 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	30 V AC
	30 V DC
Corrente nominal I_N	2 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Codificação	A

Cabos/condutores

Tipo de sinal/categoria	Universal
Comprimento de decapagem condutores individuais	5 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
------------------	------

SACC-M12FS-8CON-PG9-M - Conector



1513347

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1513347>

Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)

-40 °C ... 85 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

M12

Designação padrão


Conector de encaixe M12

Normas/disposições

IEC 61076-2-101

Desenhos

Desenho de medidas



Suporte M12 x 1, reto

Desenho do diagrama





Imagem com pólos soquete M12, 8 pólos, codificação A, vista lado do soquete

Desenho do diagrama



Lado de conexão do cabo M12 (conexão a parafuso)

SACC-M12FS-8CON-PG9-M - Conector



1513347

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1513347>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1513347>

keine	 cUL Recognized ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
	30 V	2 A	-	-

keine	 UL certificado ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
	30 V	2 A	-	-

SACC-M12FS-8CON-PG9-M - Conector



1513347

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1513347>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	752c3067-0846-4b95-9502-40662b5b7a07

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,891 kg CO2e
---------	---------------