


SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula



1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para conector duplo de válvula, 4-polos, PUR/PVC, preto, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z e Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 10 m, distância do conector de válvula: 0,1 m

Suas vantagens

- Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
- Racional: ativação de válvulas com duas conexões através de apenas um cabo de conexão
- Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Dados comerciais

Código	1458017
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1D
Chave de produto	AF1DGA
GTIN	4046356638432
Peso por unidade (inclusive embalagem)	684 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	684 g
País de origem	PL

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula



1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo sensor/atuador com conectores de válvula
Aplicação	Padrão
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,6 Nm
------------------	--------

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	TPU
Material da caixa conector de válvula	TPU
Material de contato	CuSn
Material do conector fêmea do plugue de válvula	PA 6.6
Material superfície de contato	Sn

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	24 V AC
	24 V DC
Corrente nominal I_N	4 A

Valores característicos do conector de válvula

Parafusos de fixação	M3 x 29
Potência do impulso	40 W (com impulso retangular de 100 μ s)
Tensão de fixação	70 V (com corrente constante de 2 mA)
Tensão de bloqueio	50 V

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50
-------------------	----

Sinalização

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula



1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Indicação de estado	1 LED
Indicação de estado disponível	sim

Conectores

Conexão 1

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------

Conexão 2

Formato	Conector de válvula A
Material	CuSn (Contato)
	Sn (Superfície de contato)
	PA 6.6 (Porta-contatos)
	TPU (Caixa)
Ligação de proteção	Diodo Z

Conexão 3

Formato	Conector de válvula A
Material	CuSn (Contato)
	Sn (Superfície de contato)
	PA 6.6 (Porta-contatos)
	TPU (Caixa)
Ligação de proteção	Diodo Z

Cabos/condutores

Extensão da linha	10 m
	0,1 m

PUR/PVC 0,75 mm² preto [116]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	57 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de pólos	4
Blindado	não
Tipo de cabo	PUR/PVC 0,75 mm² preto [116]
Montagem do condutor linha de sinal	24x 0,20 mm
Linha de sinal AWG	18

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula



1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Perfil de conexão	4x 0,75 mm ²
Diâmetro de condutor inclusive isolação	1,7 mm ±0,05 mm
Diâmetro externo de linha	6,30 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	preto 1, preto 2, preto 3, verde/amarelo
Trançado total	4 condutores trançados longitudinalmente
Máx. resistência de condutores	26 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 20 MΩ*km
Tensão nominal do cabo	300 V
Tensão de teste	1200 V
Menor raio do dobrador, disposição fixa	63 mm
Anti-inflamabilidade	conforme DIN VDE 0482
	conforme DIN EN 50265-2-1
	conforme UL FT-2
Temperatura ambiente (funcionamento)	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)
	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula)	-25 °C ... 85 °C (Conector de válvula)

Normas e disposições

Conector de encaixe para válvula

Designação padrão	Conector de encaixe para válvulas
Normas/disposições	EN 175301-803


SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula

1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Desenhos

Desenho de medidas




Conectores duplos de válvula, 2x formato A

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula

1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Desenho de medidas



Distância do conector de válvula

Desenho do diagrama





Imagem com pólos conector para válvula, formato A

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula

1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Diagrama de circuitos



Alocação de conexão do conector duplo de válvula

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula



1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

 CSA ID de certificação: 13631				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	24 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387

 CSAus ID de certificação: 13631				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	24 V	4 A	-	-

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula



1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cabo para conector duplo de válvula



1458017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1458017>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br