

RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH - Cabo padrão



1519529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1519529>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo padrão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, número de polos: 19, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M23, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: sim, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Dados comerciais

Código	1519529
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABRD
Chave de produto	ABRDCB
GTIN	4017918940140
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.274,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.089,04 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	O condutor tronco foi concebido para utilização em caixas de sensor/atuador com conexão plugável M23.
------------------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Condutor tronco montado
Aplicação	Caixa de sensor/atuador
Número de pólos	19

Características elétricas

Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão fixa
-----------------	--------------

Sinalização

Indicação de estado disponível	não
--------------------------------	-----

Dados de material

Material Caixa	PUR
Material contato lado do cabo padrão	Liga Cu
Material porta-contatos lado do cabo padrão	PA
Material superfície de contato lado do cabo padrão	folheado a ouro

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	angular
Tipo de rosca da cabeça	M23

Conexão 2

Formato da cabeça	extremidade livre do condutor
-------------------	-------------------------------

Cabos/condutores

Extensão da linha	5 m
-------------------	-----


PUR/PVC preto blindado [PUR]

RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH - Cabo padrão



1519529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1519529>

Desenho com dimensões	
Número de pólos	19
Blindado	sim
Tipo de cabo	PUR/PVC preto blindado [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	64x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	20
Montagem do condutor da tensão de alimentação	128x 0,10 mm
Tensão de alimentação AWG	17
Perfil de conexão	16x 0,5 mm ² (Linha de sinal) 3x 1 mm ² (Tensão de alimentação)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,6 mm (Linha de sinal) 2 mm (Cabo de energia)
Diâmetro externo de linha	11,60 mm ±0,3 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	em preto RAL 9005
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	marrom, azul, verde/amarelo, branco, verde, amarelo, cinza, rosa, vermelho, preto, violeta, cinza/rosa, vermelho/azul, branco/verde, marrom/verde, branco/amarelo, amarelo/marrom, branco/cinza, cinza/marrom
Trançado total	Condutores trançados em camadas
Tensão nominal do cabo	300 V
Tensão de teste	2000 V
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 1500000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 2 m, Velocidade de deslocamento: 2 m/s
Anti-inflamabilidade	DIN EN 50265
Resistência ao óleo	conforme VDE 0472 Parte 803
Outras resistências	boa resistência a produtos químicos
Propriedades especiais	isento de silicone Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
------------------	------

RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH - Cabo padrão



1519529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1519529>

	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-40 °C ... 125 °C (Conector/suporte)

Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M23, 19 pólos, vista lado do soquete

Diagrama de circuitos




Diagrama de circuitos

RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH - Cabo padrão



1519529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1519529>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1519529>



EAC

ID de certificação: 19060508

RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH - Cabo padrão



1519529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1519529>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9f7288a8-3312-4945-8908-71c969b6be57