

HC-B 24-TFQ-H-O1STM40G - Caixa



1460245

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460245>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça HEAVYCON B24, para trava dupla, altura 76 mm, com rosca 1x M40, com saída de cabo reta

Dados comerciais

Código	1460245
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4046356696425
Peso por unidade (inclusive embalagem)	235,49 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	235,49 g
País de origem	DE

HC-B 24-TFQ-H-O1STM40G - Caixa



1460245

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460245>

Dados técnicos


Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B24
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M40
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	76 mm
Comprimento	120 mm

Dados de material

Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M40
Tipo de travamento	Pino

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFQ-H-O1STM40G - Caixa

1460245

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460245>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

HC-B 24-TFQ-H-O1STM40G - Caixa



1460245

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460245>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

HC-B 24-TFQ-H-O1STM40G - Caixa



1460245

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460245>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br