

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Caixa



1460318

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460318>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de acoplamento HEAVYCON B24, com arco longitudinal, altura 80,5 mm, com conexão roscada 1x Pg29, saída de cabo reta

Dados comerciais

Código	1460318
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4046356794725
Peso por unidade (inclusive embalagem)	363,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	363,4 g
País de origem	DE

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Caixa

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460318>



Dados técnicos


Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Tomadas com trava
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg29
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	com

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	82 mm
Comprimento	120 mm

Dados de material

Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material arco de travamento	Aço inoxidável, puxador: PA
Material da conexão roscada	Latão

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg29
-----------------	---------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Caixa

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460318>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Caixa

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460318>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Caixa

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460318>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br