

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Conector



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501252>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector, Universal, 3-polos, Conector reto M8, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 5 mm

Suas vantagens

- Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
- Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores

Dados comerciais

Código	1501252
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2B
Chave de produto	AF2BAA
GTIN	4017918612795
Peso por unidade (inclusive embalagem)	10,84 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,7 g
País de origem	DE

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Conector



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501252>

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Montagem

Instrução de montagem

Os condutores podem ser conectados tanto com terminais tubulares (sem isolamento) como também sem terminais tubulares

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	3
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Medidas

Desenho de medidas



Largura	12 mm
Altura	12 mm
Comprimento	50 mm

Medida externa

Diâmetro externo	3,5 mm ... 5 mm
------------------	-----------------

Caixa

Diâmetro da caixa	12 mm
-------------------	-------

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	PBT
Material de contato	CuZn

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Conector



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501252>

Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA
Material da conexão rosca	Latão, niquelado

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola de conexão	0,14 mm ² ... 0,5 mm ² (sem terminal tubular)
	0,08 mm ² ... 0,5 mm ² (com terminal tubular)
	0,14 mm ² ... 0,5 mm ² (rígido)
Bitola de conexão AWG	26 ... 20 (sem terminal tubular)
Comprimento do isolamento dos condutores individuais	4 mm
Torque de aperto	0,2 Nm (Serrilha M8)
	0,5 Nm (Inserto de conector com caixa de buchas)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Parafuso de pressão com diâmetro externo do cabo 3 mm ... 4 mm)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Parafuso de pressão com diâmetro externo do cabo 4 mm ... 5 mm)
	0,1 Nm (Terminal parafusado)

Características elétricas

Tensão de teste	1,5 kV
Resistência de contato	≤ 3 mΩ
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Tensão U _N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I _N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M8
Codificação	A

Cabos/condutores

Tipo de sinal/categoria	Universal
Comprimento de decapagem condutores individuais	4 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Conector



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501252>

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-40 °C ... 85 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

M8

Designação padrão	Conector de encaixe M8
Normas/disposições	IEC 61076-2-104


SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Conector

1501252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501252>

Desenhos

Desenho de medidas



Plugue M8 x 1, reto

Desenho do diagrama




Imagem com polos conector M8, 3 polos, vista lado do pino

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Conector



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501252>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501252>

	UL registrado ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

	cUL Listed ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Conector



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1501252>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	47c81d55-f76e-43d3-9f1e-32c1d2e26181