

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M8, codificação: A, comprimento de cabo: 3 m

Suas vantagens

- Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
- Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo

Dados comerciais

Código	1521779
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1B
Chave de produto	AF1BIA
Página de catálogo	Página 193 (C-2-2019)
GTIN	4017918968762
Peso por unidade (inclusive embalagem)	88,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	88 g
País de origem	PL

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Aplicação	Padrão
Número de pólos	3
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,2 Nm (Conectores de encaixe M8)
------------------	-----------------------------------

Conectores

Conexão 1

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------


Conexão 2

Formato	Soquete angular M8
Número de pólos	3
Tipo de codificação	A

Cabos/condutores

Extensão da linha	3 m
-------------------	-----

PUR sem halogênio preto [PUR]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	26 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de pólos	3
Blindado	sim
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	32x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	24
Perfil de conexão	3x 0,25 mm² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,17 mm ±0,02 mm (Linha de sinal)
Diâmetro externo de linha	4,35 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, azul, preto
Densidade de parede da isolamento	≥ 0,21 mm (Isolamento do condutor) ≥ 0,50 mm (Revestimento externo)
Trançado total	3 condutores trançados longitudinalmente
Cobertura visual da blindagem	80 %
Máx. resistência de condutores	máx. 79 Ω/km
Resistência de isolamento	≥ 100 GΩ*km
Tensão nominal do cabo	300 V
Tensão de teste	3000 V
Menor raio do dobrador, disposição fixa	22 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	44 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 50 mm,

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

	Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s ²
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815
Anti-inflamabilidade	conforme UL 758/1581 FT2
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistência ao óleo	conforme DIN EN 60811-2-1
Outras resistências	boa resistência a produtos químicos
	à prova de hidrólise e micróbios
	com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A)
Propriedades especiais	próprio para porta-cabos
	isento de silicone
	Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M8
Normas/disposições	IEC 61076-2-104

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Desenhos

Desenho de medidas



Soquete M8 x 1, angular, blindado

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M8, 3 pólos, vista lado do soquete

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador

1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Desenho do diagrama



Sentido das imagens com pólos

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Diagrama




SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Diagrama de circuitos



Alocação de conexão do soquete M8

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>



UL registrado

ID de certificação: FILE E 221474

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID de certificação: FILE E 221474

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cabo para sensor/atuador



1521779

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1521779>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,761 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br