

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Conector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507052>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector, Universal, 4-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11-DUO, diâmetro externo de linha 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Suas vantagens

- Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
- Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
- Economia de espaço: conexão de dois sensores a um conector de encaixe com vedação múltipla

Dados comerciais

Código	1507052
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2C
Chave de produto	AF2CAA
GTIN	4017918888381
Peso por unidade (inclusive embalagem)	28,51 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	28,5 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Montagem

Instrução de montagem

Cada um destes conectores de encaixe inclui respectivamente uma vedação para diâmetros exteriores do cabo pequenos e grandes.

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	2
Blindado	não
Codificação	A
Conexão Pg	Pg11

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Medidas

Desenho de medidas



Comprimento

63 mm

Medida externa

Diâmetro externo

2x 2,1 mm ... 3 mm (na utilização da vedação para diâmetros exteriores do cabo pequenos)
2x 4 mm ... 5,2 mm (para utilização da vedação para diâmetros exteriores grandes do cabo)

Caixa

Diâmetro da caixa

20 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	PA
Material de contato	CuZn

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Conector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507052>

Material superfície de contato	CuSnZn
Material suporte do contato	PA
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola de conexão	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (sem terminal tubular)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (com terminal tubular)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (rígido)
Bitola de conexão AWG	24 ... 18 (sem terminal tubular)
	26 ... 20 (com terminal tubular)
Comprimento do isolamento dos condutores individuais	5 mm
Torque de aperto	0,4 Nm (Serrilha M12)
	0,8 Nm ... 1 Nm
	0,2 Nm (Terminal parafusado)

Características elétricas

Tensão de teste	2,5 kV
Resistência de contato	≤ 8 mΩ
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Tensão U _N	250 V AC
	250 V DC
Corrente nominal I _N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Codificação	A

Cabos/condutores

Tipo de sinal/categoria	Universal
Comprimento de decapagem condutores individuais	5 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
------------------	------

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Conector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507052>

Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)

-40 °C ... 85 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

M12

Designação padrão

Conector de encaixe M12

Normas/disposições

IEC 61076-2-101

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Conector


1507052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507052>




Desenhos

Desenho de medidas



Conector M12 x 1, reto

Desenho do diagrama



Lado de conexão do cabo M12 (conexão a parafuso)

Desenho do diagrama



Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do pino

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Conector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507052>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507052>

 cUL Recognized ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Conector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1507052>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5c0d204c-8586-4462-bad8-858bd93390f0

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,718 kg CO2e
---------	---------------