

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador



1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor e extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 3 m

Dados comerciais

Código	1524213
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1C
Chave de produto	AF1COA
GTIN	4017918969066
Peso por unidade (inclusive embalagem)	143 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	136 g
País de origem	PL

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador



1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Distribuidor com cabo
Aplicação	Padrão
Número de pólos	3
Quantidade de saídas de cabos	2
Blindado	não
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de conexão

Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)
------------------	-----------------------

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Resistência de isolamento	100 MΩ
Tensão U_N	250 V AC
	250 V DC
Corrente nominal I_N	4 A

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M12 SPEEDCON
Número de pólos	3
Tipo de travamento	SPEEDCON
Tipo de codificação	A

Conexão 2

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador



1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>


Conexão 3

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------

Cabos/condutores

Extensão da linha	3 m
-------------------	-----

PUR sem halogênio preto [PUR]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	23 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de pólos	3
Blindado	não
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	42x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	22
Perfil de conexão	3x 0,34 mm ² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal)
Diâmetro externo de linha	3,85 mm ±0,15 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, azul, preto
Densidade de parede da isolamento	≥ 0,21 mm (Isolamento do condutor) ca. 0,50 mm (Revestimento externo)
Trançado total	3 condutores trançados longitudinalmente
Máx. resistência de condutores	máx. 58 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)
Tensão nominal do cabo	≤ 300 V
Tensão de teste	≥ 3000 V
Menor raio do dobrador, disposição fixa	19 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	38 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 38 mm, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s ²
Capacidade de carga dinâmica (torção)	Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥2000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min.
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador



1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

Anti-inflamabilidade	conforme UL 758/1581 FT2
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistência ao óleo	conforme DIN EN 60811-2-1
Outras resistências	boa resistência a produtos químicos
	à prova de hidrólise e micróbios
	com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A)
Propriedades especiais	próprio para porta-cabos
	isento de silicone
	Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador




1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

Desenhos

Desenho de medidas



Plugue M12 x 1, distribuidor Y

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador



1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

Desenho do diagrama





Imagem com pólos plugue Y M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do pino

Diagrama de circuitos



Esquema elétrico do plugue conector M12 Y

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador



1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

	UL registrado ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	300 V	4 A	-	-

	cUL Listed ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	300 V	4 A	-	-

	EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387			

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador



1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
ECLASS-15.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador



1524213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1524213>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	2,725 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br