

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Anel de cabo



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1550627>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Produtos em metros, Anel de cabo, blindado, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, 6-condutores, cor do fio: marrom, branco, preto, azul, cinza, rosa, comprimento de cabo: 100 m

Dados comerciais

Código	1550627
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF1L
Chave de produto	AF1LBA
GTIN	4046356170437
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3.645,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3.645,4 g
País de origem	DE

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Anel de cabo



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1550627>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabos em metros
Aplicação	Conector
Número de pólos	6
Blindado	sim

Cabos/condutores

Extensão da linha	100 m
-------------------	-------

PUR sem halogênio preto [PUR]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	34 kg/km
Número de pólos	6
Blindado	sim
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	18x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	26
Perfil de conexão	6x 0,14 mm ² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,05 mm ±0,02 mm
Diâmetro externo de linha	5,2 mm 5,20 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Condutor individual, cor	marrom, branco, preto, azul, cinza, rosa
Menor raio do dobrador, disposição fixa	52 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	52 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 52 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s ²
Capacidade de carga dinâmica (torção)	Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥1000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min.
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815
Anti-inflamabilidade	conforme UL-Style 20549
Resistência ao óleo	conforme DIN EN 60811-2-1

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Anel de cabo



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1550627>

Outras resistências	boa resistência a produtos químicos
	à prova de hidrólise e micróbios
	com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A)
Propriedades especiais	próprio para porta-cabos
	isento de silicone
	Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Anel de cabo



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1550627>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1550627>



EAC-RoHS

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Anel de cabo



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1550627>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Anel de cabo



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1550627>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	85,598 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br