

SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA - Conector



1553174

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553174>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector, Universal, 4-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Aço inoxidável 1.4404, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm

Suas vantagens

- Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
- Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores

Dados comerciais

Código	1553174
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2C
Chave de produto	AF2CAA
GTIN	4046356170109
Peso por unidade (inclusive embalagem)	23,54 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	23,54 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	Pg9

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Medidas

Desenho de medidas



Comprimento

60 mm

Medida externa

Diâmetro externo

6 mm ... 8 mm

Caixa

Diâmetro da caixa

20 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	PA
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA
Material da conexão roscada	Aço inoxidável 1.4404

Dados de conexão

SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA - Conector



1553174

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553174>

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola de conexão	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (sem terminal tubular)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (com terminal tubular)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (rígido)
Bitola de conexão AWG	24 ... 18 (sem terminal tubular)
	26 ... 20 (com terminal tubular)
Torque de aperto	0,8 Nm ... 1 Nm (Parafuso de pressão)
	0,2 Nm (Terminal parafusado)

Características elétricas

Tensão de teste	2,5 kV
Resistência de contato	≤ 3 mΩ
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Tensão U _N	250 V AC
	250 V DC
Corrente nominal I _N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Codificação	A

Cabos/condutores

Tipo de sinal/categoria	Universal
-------------------------	-----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-40 °C ... 85 °C

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101

SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA - Conector




1553174

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553174>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector M12 x 1, reto

Desenho do diagrama



Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do pino

SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA - Conector



1553174

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553174>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553174>

 cUL Recognized ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA - Conector



1553174

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553174>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d9b830a0-56f0-4d92-8d30-3894d7c15234

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,911 kg CO2e
---------	---------------