

SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA - Conector



1553190

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector, Universal, 5-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Aço inoxidável 1.4404, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm

Suas vantagens

- Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
- Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores

Dados comerciais

Código	1553190
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2C
Chave de produto	AF2CAA
GTIN	4046356170116
Peso por unidade (inclusive embalagem)	25,09 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	24,5 g
País de origem	HU

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	5
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	Pg9

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Medidas

Desenho de medidas



Comprimento

60 mm

Medida externa

Diâmetro externo

6 mm ... 8 mm

Caixa

Diâmetro da caixa

20 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	PA
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA
Material da conexão roscada	Aço inoxidável 1.4404

Dados de conexão

SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA - Conector



1553190

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola de conexão	0,25 mm² ... 0,75 mm² (sem terminal tubular)
	0,14 mm² ... 0,75 mm² (com terminal tubular)
	0,25 mm² ... 0,75 mm² (rígido)
Bitola de conexão AWG	24 ... 18 (sem terminal tubular)
	26 ... 20 (com terminal tubular)
Comprimento do isolamento dos condutores individuais	5 mm
Torque de aperto	0,8 Nm ... 1 Nm (Parafuso de pressão)
	0,2 Nm (Terminal parafusado)
	0,4 Nm (Serrilha M12)

Características elétricas

Tensão de teste	1,5 kV
Resistência de contato	≤ 3 mΩ
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Tensão U _N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I _N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Codificação	A

Cabos/condutores

Tipo de sinal/categoria	Universal
Comprimento de decapagem condutores individuais	5 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-40 °C ... 85 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA - Conector



1553190

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101

SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA - Conector




1553190

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector M12 x 1, reto

Desenho do diagrama



Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA - Conector

1553190

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>



Desenho do diagrama



Lado de conexão do cabo M12 (conexão a parafuso)

SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA - Conector



1553190

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>

 cUL Recognized ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA - Conector



1553190

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1553190

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553190>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	66a8adc2-7641-4691-a445-1d5ae81d2c17

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br