

SACC-M12FS-8Q SH - Conector de dados



1553640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm

Suas vantagens

- Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
- Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
- Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo

Dados comerciais

Código	1553640
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2C
Chave de produto	AF2CDI
GTIN	4046356158817
Peso por unidade (inclusive embalagem)	48,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	48,2 g
País de origem	DE

SACC-M12FS-8Q SH - Conector de dados



1553640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
Aplicação	Dados
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	8
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	A
Saída de cabo	reto

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Medidas

Desenho de medidas



Comprimento

59 mm

Medida externa

Diâmetro externo

4 mm ... 8 mm

Caixa

Diâmetro da caixa

19 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	Neoprene
Material do corpo do cabo	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	PA 6
Material da conexão rosca	Latão, niquelado

SACC-M12FS-8Q SH - Conector de dados



1553640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão IDC
Bitola de conexão	0,14 mm² ... 0,34 mm²
Bitola de conexão AWG	26 ... 22
Torque de aperto	0,4 Nm (Serrilha M12)
	0,8 Nm (Inserto de conector com caixa de buchas)
	3 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas)

Características elétricas

Tensão de teste	0,8 kV
Resistência de contato	≤ 5 mΩ
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Tensão U _N	30 V AC
	30 V DC
Corrente nominal I _N	2 A
Índice de transmissão	1 GBit/s

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Codificação	A

Cabos/condutores

Tipo de sinal/categoria	Ethernet CAT5 (com base em IEC 11801), 1 GBit/s
-------------------------	---

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-40 °C ... 85 °C (Conector/suporte)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 50 °C

Normas e disposições

M12

Designação padrão	Conector de encaixe M12
-------------------	-------------------------

SACC-M12FS-8Q SH - Conector de dados



1553640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>

Normas/disposições	em conformidade com a IEC 61076-2-101
--------------------	---------------------------------------

SACC-M12FS-8Q SH - Conector de dados




1553640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>

Desenhos

Desenho de medidas



Suporte M12 x 1, reto, blindado

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M12, 8 pólos, codificação A, vista lado do soquete

SACC-M12FS-8Q SH - Conector de dados



1553640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

SACC-M12FS-8Q SH - Conector de dados



1553640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12FS-8Q SH - Conector de dados



1553640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553640>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n.º CAS: 3147-75-9)
SCIP	0980224f-dfc8-495c-ab97-1d4691045f2e

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,967 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br