

# SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528219>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Soquete de montagem sensor/atuador, 4 polos, M12, codificação A, montagem na parede frontal/por compressão, com conexão de solda reta

## Dados comerciais

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Código                                 | 1528219                                |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade                             |
| Nota                                   | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial                        | ABQC                                   |
| Chave de produto                       | ABQEHI                                 |
| GTIN                                   | 4046356023191                          |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 21,25 g                                |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21,25 g                                |
| País de origem                         | DE                                     |

# SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528219>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
| Tipo de sensor  | Universal                                              |
| Número de pólos | 4                                                      |
| Blindado        | não                                                    |
| Codificação     | A                                                      |
| Tipo de rosca   | M12                                                    |

### Propriedades de isolamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas        | 3  |

### Dados de material

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Material Caixa                           | CuZn |
| Material Superfície da caixa             | Ni   |
| Material Corpo de isolamento             | PBT  |
| Material Contato                         | CuZn |
| Material Superfície de contato           | Au   |
| Material Vedação                         | NBR  |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0   |

### Características elétricas

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Resistência de contato    | $\leq 0,003 \Omega$ |
| Resistência de isolamento | $\geq 1 T\Omega$    |
| Tensão $U_N$              | 250 V               |
| Corrente nominal $I_N$    | 4 A                 |

### Dados de conexão

#### Conexão de condutores

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo de conexão | Pinos de solda |
|-----------------|----------------|

### Conectores

#### Conexão 1

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Formato da cabeça       | Soquete |
| Saída de cabo da cabeça | reto    |
| Tipo de rosca da cabeça | M12     |
| Codificação             | A       |

### Cabos/condutores

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo de sinal/categoria | Universal |
|-------------------------|-----------|

# SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528219>

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Condições ambientais

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Grau de proteção                     | IP67                                |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |

# SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede frontal




1528219

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528219>

## Desenhos

Desenho do diagrama



Desenho dos contatos soquete M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do soquete

# SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528219>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528219>

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)