

SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 30 m

Suas vantagens

- Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
- Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo

Dados comerciais

Código	1530809
Unidades por embalagem	5 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF1C
Chave de produto	AF1CKA
GTIN	4017918990374
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.577,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.577,6 g
País de origem	PL

SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Aplicação	Padrão
Número de pólos	5
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	A

Dados de material

Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU

Características elétricas

Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)
------------------	-----------------------

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M12
Número de pólos	5
Tipo de codificação	A

Conexão 2

Formato	Soquete reto M12
Número de pólos	5
Tipo de codificação	A


SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Cabos/condutores

Extensão da linha	30 m
PUR sem halogênio preto [PUR]	
Desenho com dimensões	
Peso do cabo	43 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	5
Blindado	sim
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	42x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	22
Perfil de conexão	5x 0,34 mm ² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal)
Diâmetro externo de linha	5,25 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, branco, azul, preto, cinza
Densidade de parede da isolamento	≥ 0,21 mm
Espessura da parede Revestimento exterior	ca. 0,50 mm
Trançado total	5 condutores no núcleo como alma
Cobertura visual da blindagem	80 %
Máx. resistência de condutores	máx. 57 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	70 GΩ*km (a 20 °C)
Tensão nominal do cabo	300 V (a 20 °C)
Tensão de teste condutor/condutor	3000 V (a 20 °C)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	26 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	52 mm (até +60 °C)
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 52 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s ²
Capacidade de carga dinâmica (torção)	Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥2000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min.
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815

SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

	conforme DIN EN 50267-2-1
Anti-inflamabilidade	conforme UL 758/1581 FT2
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistência ao óleo	conforme DIN EN 60811-2-1
Outras resistências	boa resistência a produtos químicos
	à prova de hidrólise e micróbios
	resistente a água do mar
	com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A)
Propriedades especiais	resistente ao desgaste
	próprio para porta-cabos
	isento de silicone
	Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta
Temperatura ambiente (funcionamento)	Superfície com baixa aderência
	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101

SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador




1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector M12 x 1, reto, blindado

Desenho de medidas



Suporte M12 x 1, reto, blindado


SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Desenho do diagrama



Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do soquete


SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Diagrama




SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do plugue M12 e do soquete M12

SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>



UL registrado

ID de certificação: FILE E 221474

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	125 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID de certificação: FILE E 221474

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	125 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1530809>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br