

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede posterior, CC-Link, 4-polos, PVC, vermelho, semelhante a RAL 3000, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, Montagem na parede posterior, M16 x 1,5, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,5 m, CC-Link, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

- Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
- Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
- Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
- Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
- Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional

Dados comerciais

Código	1559819
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABQD
Chave de produto	ABQDGG
Página de catálogo	Página 401 (PC-2011)
GTIN	4046356322126
Peso por unidade (inclusive embalagem)	60,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	56,321 g
País de origem	DE

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso.
Nota de encomenda:	A contraporca está incluída no escopo de fornecimento

Indicação de segurança

Indicações de segurança	<p>ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais.</p> <ul style="list-style-type: none">• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los.• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação.• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos.• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais.• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente.• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products).• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário.• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente.
-------------------------	---

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

	<ul style="list-style-type: none">• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais:<ul style="list-style-type: none">o No produtoo Na etiqueta da embalagemo Na documentação fornecidao Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente.• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
--	--

Montagem

Tipo de montagem	Montagem na parede posterior M16 x 1,5 com porca plana
Instrução de montagem	com porca plana

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Aplicação	Dados
Tipo de sensor	CC-Link
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	A
Tipo de rosca	M12

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	FKM
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	PA 6.6
Material da conexão roscada	Latão, niquelado

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

Revestimento externo, material	PVC
--------------------------------	-----

Características elétricas

Tensão de teste	2,5 kV
Resistência de passagem	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	250 V
Corrente nominal I_N	4 A (Conector/soquete conforme IEC 61076-2-101, devem ser considerados os dados técnicos do condutor)
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão para cabo
Tipo de contato	Soquete
Torque de aperto	2 Nm ... 3 Nm (Do lado da instalação)

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Tipo de travamento da cabeça	SPEEDCON
Codificação	A

Conexão 2

Formato da cabeça	extremidade livre do condutor
-------------------	-------------------------------

Cabos/condutores

Extensão da linha	0,5 m
-------------------	-------

CC-Link [990]

Peso do cabo	78,8 kg/km
Número de pólos	3
Blindado	sim
Tipo de cabo	CC-Link [990]
Estrutura do condutor	3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (fio secundário)
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,28 mm
Linha de sinal AWG	20

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

Perfil de conexão	0,5 mm ²
Diâmetro externo de linha	7,70 mm
Revestimento externo, material	PVC
Revestimento externo, cor	vermelho
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PE injetado, com alta densidade
Condutor individual, cor	branco, amarelo, azul
Densidade de parede da isolação	0,89 mm (Revestimento externo)
Cobertura visual da blindagem	78 %
Máx. resistência de condutores	31,2 Ω/km
Resistência de onda	110 Ω
Capacidade operacional	61 pF
Tensão nominal do cabo	300 V
Menor raio do dobrador, disposição fixa	77 mm
Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) -5 °C ... 60 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67 (em estado travado)
	IP65 (em estado travado)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)
	-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico)


SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior

1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

Desenhos

Desenho do diagrama




Desenho dos contatos soquete M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do soquete

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>



I = intensidade de corrente, T = temperatura ambiente

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do soquete M12

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

 cUL Recognized ID de certificação: E221474-20220907				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	250 V	1,5 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: E118976-20100522				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	250 V	4 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: E221474-20220907				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	250 V	4 A	-	-

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1559819

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1559819>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2df63d35-f1c7-4ebb-9af3-e3b9878d60d9

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br