

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS-2L - Cabo para sensor/atuador



1571499

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1571499>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12, codificação: A, com 2 LEDs, para Soquete reto M12, codificação: A, com 2 LEDs, comprimento de cabo: 0,3 m

Dados comerciais

Código	1571499
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	50 Unidade
Chave de produto	AF1CCA
GTIN	4046356353434
Peso por unidade (inclusive embalagem)	29,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	29,4 g
País de origem	PL

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS-2L - Cabo para sensor/atuador



1571499

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1571499>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Revestimento externo, material	PUR
Material de condutor	Cabo de cobre

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	24 V
Corrente nominal I_N	4 A
Máx. resistência de condutores	58 Ω/km

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
Ciclos de flexão máximo	4000000

Sinalização

Indicação de estado	2 LEDs
Indicação de estado disponível	sim

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M12
---------	-------------------

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS-2L - Cabo para sensor/atuador



1571499

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1571499>

Número de pólos	4
Tipo de codificação	A


Conexão 2

Formato	Soquete reto M12
Número de pólos	4
Tipo de codificação	A

Cabos/condutores

Extensão da linha	0,3 m
-------------------	-------

PUR sem halogênio preto [PUR]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	30 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	4
Blindado	não
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	42x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	22
Perfil de conexão	4x 0,34 mm²
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,27 mm ±0,02 mm
Diâmetro externo de linha	4,70 mm ±0,15 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, branco, azul, preto
Densidade de parede da isolamento	≥ 0,21 mm
Espessura da parede Revestimento exterior	ca. 0,80 mm
Trançado total	4 condutores trançados longitudinalmente
Máx. resistência de condutores	≤ 58 Ω/km
Resistência de isolamento	≥ 1 GΩ*km
Tensão nominal do cabo	≤ 300 V
Tensão de teste	≥ 3000 V
Raio de flexão mínimo, de posição fixa	5 x D

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS-2L - Cabo para sensor/atuador



1571499

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1571499>

Raio de flexão mínimo, de posição flexível	10 x D
Menor raio do dobrador, disposição fixa	23,5 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	47 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 47 mm, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s ²
Próprio para porta-cabos	sim
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815 conforme DIN EN 50267-2-1
Anti-inflamabilidade	conforme UL 758/1581 (horizontal) conforme UL 758/1581 FT2
Resistência ao óleo	conforme DIN EN 60811-2-1
Outras resistências	boa resistência a produtos químicos à prova de hidrólise e micróbios com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) com baixa aderência resistente ao desgaste
Propriedades especiais	próprio para porta-cabos isento de silicone Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta flexível
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS-2L - Cabo para sensor/atuador



1571499

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1571499>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector M12 x 1, reto, blindado

Desenho de medidas



Soquete M12 x 1, reto, com LED

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS-2L - Cabo para sensor/atuador

1571499


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1571499>

Desenho do diagrama



Desenho dos contatos soquete M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do soquete

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do soquete M8/M12 com LED

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS-2L - Cabo para sensor/atuador



1571499

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1571499>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
-------------	----------

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS-2L - Cabo para sensor/atuador



1571499

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1571499>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br