

SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1551516

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, D-codificação, Solda por onda, 0,34 mm², espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

- Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
- Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
- O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento

Dados comerciais

Código	1551516
Unidades por embalagem	20 Unidade
Chave comercial	ABQE
Chave de produto	ABQEGL
GTIN	4046356153621
Peso por unidade (inclusive embalagem)	13,096 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,725 g
País de origem	DE

SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1551516

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso.
Nota de encomenda:	A contraporca está incluída no escopo de fornecimento

Montagem

Tipo de montagem	Montagem na parede posterior (Pg9, com contraporca)
Torque de aperto	2 Nm ... 3 Nm

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Número de pólos	4
Blindado	não
Codificação	D
Tipo de rosca	M12

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Medidas

Comprimento do pino de solda	6 mm
	6 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA 6.6
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Tensão de teste	2,5 kV
Resistência de contato	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	250 V
Corrente nominal I_N	4 A

SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1551516

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

Máx. resistência de condutores	57,6 mΩ/m
--------------------------------	-----------

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Solda por onda
Tipo de contato	Pino
Bitola de condutor	0,34 mm²
Torque de aperto	2 Nm ... 3 Nm

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Pino
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Tipo de travamento da cabeça	SPEEDCON
Codificação	D

Cabos/condutores

Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,2 mm ±0,07 mm
Bitola do condutor	0,34 mm²
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,25 mm
Linha de sinal AWG	22
Densidade de parede da isolamento	0,21 mm
Tensão nominal da linha	300 V
Tensão de teste da linha	2000 V AC
Resistência da linha	≤ 57,6 mΩ/m
Resistência de isolamento do cabo	≥ 20 MΩ*km
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa)
	-25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67 (em estado travado)
	IP65 (em estado travado)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)
	-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico)

SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1551516

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe circular M12
Normas/disposições	em conformidade com a IEC 61076-2-101


SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior

1551516

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

Desenhos

Desenho do diagrama



Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do pino

SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1551516

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

 UL certificado ID de certificação: E118976-20100522				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

 cULus Recognized ID de certificação: E221474-20140616				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1551516

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1551516

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1551516>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9123dbbb-99df-43d1-9d39-b7f2834881cb

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br