

SAC-4P-M12MR/10,0-511 FB - Cabo para sensor/atuador



1552612

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1552612>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 4-polos, Mistura especial sobre base de PVC, preto RAL 9005, Conector angular M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m

Dados comerciais

Código	1552612
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF1
Chave de produto	AF1CCA
GTIN	4046356155830
Peso por unidade (inclusive embalagem)	403,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	390,8 g
País de origem	DE

SAC-4P-M12MR/10,0-511 FB - Cabo para sensor/atuador



1552612

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1552612>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Aplicação	Indústria alimentícia
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Aço inox

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)
------------------	-----------------------

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector angular M12
---------	----------------------

SAC-4P-M12MR/10,0-511 FB - Cabo para sensor/atuador



1552612

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1552612>

Número de pólos	4
Tipo de codificação	A


Conexão 2

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------

Cabos/condutores

Extensão da linha	10 m
-------------------	------

PVC preto FDA [511]

Desenho com dimensões	
Número de pólos	4
Blindado	não
Tipo de cabo	PVC preto FDA [511]
Montagem do condutor linha de sinal	42x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	22
Perfil de conexão	0,34 mm²
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,52 mm ±0,05 mm
Diâmetro externo de linha	5,20 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	Mistura especial sobre base de PVC
Revestimento externo, cor	preto RAL 9005
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	marrom, branco, azul, preto
Trançado total	4 condutores trançados longitudinalmente
Tensão nominal do cabo	300 V
Tensão de teste	1500 V
Resistência ao óleo	boa resistência a óleo
Outras resistências	resistente a UV sem silicone
Propriedades especiais	Em conformidade FDA
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) -5 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	IP65
----------------------	------

SAC-4P-M12MR/10,0-511 FB - Cabo para sensor/atuador



1552612

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1552612>

Grau de proteção	IP67
	IP68
	IP69K
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101


SAC-4P-M12MR/10,0-511 FB - Cabo para sensor/atuador

1552612

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1552612>

Desenhos

Desenho de medidas




Conector M12 x 1, angular

SAC-4P-M12MR/10,0-511 FB - Cabo para sensor/atuador

1552612


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1552612>

Desenho do diagrama



Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do pino

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do plugue M12 e do soquete M12

SAC-4P-M12MR/10,0-511 FB - Cabo para sensor/atuador



1552612

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1552612>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SAC-4P-M12MR/10,0-511 FB - Cabo para sensor/atuador



1552612

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1552612>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br