

RC-06S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1594031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594031>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Junta plana, codificação: N, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Dados comerciais

Código	1594031
Unidades por embalagem	40 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFL
GTIN	4046356199186
Peso por unidade (inclusive embalagem)	29,78 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	26,79 g
País de origem	DE

RC-06S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1594031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594031>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem com 2 mm de Ø separadamente
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
-----------------	--

Conectores

Corpo de isolamento

Nota	Nota de encomenda: Solicitar os contatos de crimpagem com 2 mm de Ø separadamente
Codificação	N
Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato de comutação	Soquete
Aplicação	Sinal
Número de pólos	6
Sentido de rotação	Padrão
Face de encaixe	6
Quantidade Contato (Grupo de contato 1)	6
Diâmetro Contato (Grupo de contato 1)	2 mm
Corrente nominal Contato (Grupo de contato 1)	20 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão nominal Contato (Grupo de contato 1)	48 V AC 74 V DC
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Caixa

Versão	Caixa do flange
Tipo de rosca	M23
Formato	reto
Tipo de travamento	Travamento parafusado
Conexão Pg	sem
Tipo de montagem	Montagem frontal/flange quadrado (4x Ø 3,2 mm)
Material caixa	Metal
Grau de proteção (encaixado)	IP67
Seal for the device	Junta plana

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	50 % ... 65 %
---	---------------


RC-06S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1594031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594031>

Desenhos

Desenho de medidas



Medidas de montagem

RC-06S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1594031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594031>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos

RC-06S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1594031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594031>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos

RC-06S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1594031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594031>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1594031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594031>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	30dbf3f9-d80f-44fe-aae7-07a6ed3355fd

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br