

RC-09S1N120000 - Inserto de contato



1595791

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1595791>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inserto de contato, M23, número de polos: 8+1, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, série: NC, RC, RM, TU, UC, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Dados comerciais

Código	1595791
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFU
GTIN	4046356208246
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,09 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,663 g
País de origem	DE

RC-09S1N120000 - Inserto de contato



1595791

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1595791>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicação	Sinal
Número de pólos	9
Face de encaixe	8+1
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Características elétricas

Contato

Diâmetro de contato	2 mm
Bitola mín.	0,08 mm ²
Bitola máx.	2,5 mm ²
Tensão U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Contato

Diâmetro de contato	1 mm
Bitola mín.	0,08 mm ²
Bitola máx.	1 mm ²
Tensão U _N	48 V AC
	74 V DC

Dados de conexão

Tipo de conexão	Cálice de solda
-----------------	-----------------

Dados de material

Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Superfície de contato	com níquel e folha de ouro
Material do corpo de isolamento	PBT

Conectores

Sentido de rotação	Padrão
--------------------	--------

RC-09S1N120000 - Inserto de contato



1595791

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1595791>

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50
-------------------	----

RC-09S1N120000 - Inserto de contato

1595791

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1595791>



Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos

RC-09S1N120000 - Inserto de contato

1595791

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1595791>



Desenho do diagrama




Imagem com pólos


RC-09S1N120000 - Inserto de contato

1595791

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1595791>



Desenho do diagrama



Desenho com dimensões

RC-09S1N120000 - Inserto de contato



1595791

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1595791>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b25bb42c-a178-423c-a904-470cd7cf5be2