

RC-09S1NA20000 - Inserto de contato



1596421

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1596421>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



A figura exibe a variante do produto com 6 polos

Inserto de contato, M23, número de polos: 8+1, tipo de contato: Soquete, Conexão de solda, série: RC, TU, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Dados comerciais

Código	1596421
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRAFU
Chave de produto	ABRAFU
GTIN	4046356211246
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,567 g
País de origem	As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.

RC-09S1NA20000 - Inserto de contato



1596421

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1596421>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Série	RC
	TU
Aplicação	Sinal
Número de pólos	9
Face de encaixe	8+1
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Características elétricas

Contato: Grupo de contato 1

Diâmetro de contato	2 mm
Corrente nominal I_N	20 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Contato: Grupo de contato 2

Diâmetro de contato	1 mm
Corrente nominal I_N	8 A
Tensão U_N	48 V AC
	74 V DC

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão de solda
-----------------	------------------

Dados de material

Material Corpo de isolamento	PBT
Material Contato	CuZn
Material Superfície de contato	Ni/Au

Conectores

Sentido de rotação	Padrão
--------------------	--------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50
-------------------	----


RC-09S1NA20000 - Inserto de contato



1596421

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1596421>

Desenhos



Desenho com dimensões

RC-09S1NA20000 - Inserto de contato

1596421

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1596421>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos


RC-09S1NA20000 - Inserto de contato

1596421

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1596421>



Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



RC-09S1NA20000 - Inserto de contato



1596421

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1596421>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	41285149-a5e2-47b1-8b65-fbf38b4ee547