

RC-16S1N12T0EM - Conector para cabos



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601016>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

M23, Conector para cabos, série: RC, angular, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 16, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 10,5 mm, codificação: N



Dados comerciais

Código	1601016
Unidades por embalagem	8 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFC
GTIN	4046356697613
Peso por unidade (inclusive embalagem)	151,97 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	139,91 g
País de origem	DE

RC-16S1N12T0EM - Conector para cabos



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601016>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
-----------------	---

Conectores

Corpo de isolamento

Codificação	N
Material (Corpo de isolamento)	PBT
Material (Contato)	CuZn
Material (Superfície de contato)	Ni/Au
Ciclos de encaixe	50
Tipo de conexão	Cálice de solda
Tipo de contato de comutação	Soquete
Aplicação	Sinal
Número de pólos	16
Sentido de rotação	Padrão
Face de encaixe	16
Quantidade Contato (Grupo de contato 1)	16
Diâmetro Contato (Grupo de contato 1)	1 mm
Bitola de fios min. Contato (Grupo de contato 1)	0,08 mm ²
Bitola de fios máx. Contato (Grupo de contato 1)	1 mm ²
Corrente nominal Contato (Grupo de contato 1)	8 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão nominal Contato (Grupo de contato 1)	48 V AC 74 V DC
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Caixa

Versão	Caixa do conector para cabos
Tipo de rosca	M23
Formato	angular
Tipo de travamento	Travamento parafusado
Conexão Pg	sem
Material (Caixa)	GD-Zn
Material (Peças torneadas)	CuZn
Material (Superfície da caixa)	Ni
Material (Vedação)	FPM (Anel O)
Grau de proteção (encaixado)	IP67

Vedação

Diâmetro externo de linha	3 mm ... 10,5 mm
Material vedação	NBR

RC-16S1N12T0EM - Conector para cabos



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601016>

Desenhos

Desenho do diagrama





Imagem com pólos

RC-16S1N12T0EM - Conector para cabos

1601016

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601016>

Desenho do diagrama



Desenho com dimensões

RC-16S1N12T0EM - Conector para cabos



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601016>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0

EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

RC-16S1N12T0EM - Conector para cabos



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601016>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br