

HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel



1604638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604638>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Flange de montagem em painel para caixa HEAVYCON ADVANCE, conjunto composto de: 2 flanges de montagem em painel com 4 parafusos autocortantes (M4, Torx®) e 4 arruelas dentadas



Dados comerciais

Código	1604638
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7APZ
GTIN	4017918893262
Peso por unidade (inclusive embalagem)	30,86 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	28,7 g
País de origem	CN

HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel



1604638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604638>

Dados técnicos

Avisos

Geral	1 peça por conector
-------	---------------------


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Flange de montagem em painel
Tipo de caixa	Flange de montagem em painel
Formato	B6 - B24
Tampa de proteção	não
Conexão Pg	sem

Dados de conexão

Torque de aperto	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Parafusos de fixação M4 da caixa de montagem)
------------------	--

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	42 mm
Altura	20,5 mm
Profundidade	14 mm
Diâmetro do furo	4,5 mm

Dados de material

Material	Alumínio fundido sob pressão
----------	------------------------------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de travamento	Porca
--------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

Montagem

Instrução de montagem	Para assegurar a função de contato de condutor de proteção mesmo com conexões diagonais, ambos os flanges de montagem necessitam de contato elétrico suficiente com parede de montagem de metal. Espessura mínima de uma chapa de aço: 2,0 mm. Em caso de
-----------------------	--

HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel



1604638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604638>

montagem com parafusos M4 autocortantes: diâmetro do furo
3,6 mm


HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel



1604638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604638>

Desenhos



Desenho com dimensões

HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel



1604638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604638>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel



1604638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604638>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br