

# SF-7MP2000 - Contato para crimp



1605626

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605626>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, Pino, Girado, Contato individual, diâmetro de contato: 2 mm, área de crimpagem: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1241948

## Suas vantagens

- Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
- Alta resistência à tração da conexão
- Mínimas resistências de contato
- Fácil monitoramento da fabricação

## Dados comerciais

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Código                                 | 1605626               |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade            |
| Chave comercial                        | ABRE                  |
| Chave de produto                       | ABREAG                |
| Página de catálogo                     | Página 160 (C-2-2019) |
| GTIN                                   | 4046356254038         |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,84 g                |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,74 g                |
| País de origem                         | DE                    |

# SF-7MP2000 - Contato para crimp

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605626>



## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de produto                              | Contato de crimpagem |
| Tipo de processamento do material do contato | Girado               |

### Dados de conexão

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tipo de conexão   | Conexão para crimp |
| Tipo de contato   | Pino               |
| Perfil de conexão | 4 mm² ... 4 mm²    |

### Dados de material

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Superfície de contato | Niquelado (Ni), folheado a ouro (Au) |
| Material de contato   | CuZn                                 |

### Medidas

#### Valores característicos mecânicos

|                     |      |
|---------------------|------|
| Diâmetro de contato | 2 mm |
|---------------------|------|

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Ciclos de encaixe | 100 |
|-------------------|-----|

# SF-7MP2000 - Contato para crimp

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605626>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# SF-7MP2000 - Contato para crimp

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605626>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim  |
| isenções tanto quanto conhecido              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                    | ede8e76d-0262-4911-ad3f-1ed0e03573ee |

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)