

RC-09S1N8L0000 - Inserto de contato



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607004>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inserto de contato, M23, número de polos: 8+1, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, série: NC, RC, RM, TU, UC

Dados comerciais

Código	1607004
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFU
GTIN	4046356211239
Peso por unidade (inclusive embalagem)	13 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13 g
País de origem	DE

RC-09S1N8L0000 - Inserto de contato



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607004>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicação	Sinal
Número de pólos	9
Face de encaixe	8+1
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Características elétricas

Contato: Grupo de contato 1

Diâmetro de contato	2 mm
Bitola mín.	1 mm ²
Bitola máx.	1,5 mm ²
Corrente nominal I _N	20 A
Tensão U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Contato: Grupo de contato 2

Diâmetro de contato	1 mm
Bitola mín.	0,14 mm ²
Bitola máx.	0,56 mm ²
Corrente nominal I _N	8 A
Tensão U _N	48 V AC
	74 V DC

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Dados de material

Material Corpo de isolamento	PA 6.6
Material Contato	CuZn
Material Superfície de contato	Ni/Au

Conectores

RC-09S1N8L0000 - Inserto de contato



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607004>

Sentido de rotação	Padrão
--------------------	--------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50
-------------------	----

RC-09S1N8L0000 - Inserto de contato


1607004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607004>



Desenhos

Desenho do diagrama




RC-09S1N8L0000 - Inserto de contato

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607004>



Desenho do diagrama




RC-09S1N8L0000 - Inserto de contato

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607004>



Desenho do diagrama



RC-09S1N8L0000 - Inserto de contato



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607004>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: Não aplicável)
---	------------------------------