

# HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensa-cabos



1584020

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1584020>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conexão metálica para um cabo plano AS-Interface, tipo de rosca M25

## Dados comerciais

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Código                                 | 1584020               |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade            |
| Chave comercial                        | BF7D                  |
| Chave de produto                       | AF7DAX                |
| Página de catálogo                     | Página 438 (C-2-2019) |
| GTIN                                   | 4046356131810         |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 48,8 g                |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 34,156 g              |
| País de origem                         | DE                    |

# HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensa-cabos

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1584020>




## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tipo de produto          | Prensa-cabos   |
| Número de condutores     | 1              |
| Tipo de conexão          | M25            |
| Fabricante               | Jacob          |
| Designação do fabricante | 50.625 M/ASI/1 |
| Blindado                 | não            |

### Medidas

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas               |  |
| Comprimento                      | 36,5 mm                                                                             |
| Comprimento rosca de conexão     | 7 mm                                                                                |
| Diâmetro do furo                 | 25,1 mm ... 25,2 mm                                                                 |
| Abertura da porca cega           | 27 mm                                                                               |
| Abertura dos suportes            | 27 mm                                                                               |
| Sextavado, medida do ângulo      | 36 mm                                                                               |
| Tipo de rosca do lado de conexão | M25 x 1,5                                                                           |
| Passo da rosca                   | 1,5 mm                                                                              |

### Dados de conexão

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Torque de aperto | 10 Nm (Porca de capa) |
|                  | 10 Nm (Conexão)       |

### Dados de material

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Material Anel de compressão      | PA               |
| Material vedação O-ring          | NBR              |
| Material vedação Vedação do cabo | TPE              |
| Material da conexão roscada      | Latão, niquelado |

### Cabos/condutores

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Diâmetro externo de linha Cabo 1 | para cabo plano AS-Interface |
| Isenção de halogênio             | não                          |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção                     | IP65              |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 100 °C |

# HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensa-cabos


1584020

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1584020>



## Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

# HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensa-cabos



1584020

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1584020>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensa-cabos



1584020

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1584020>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim  |
| isenções tanto quanto conhecido              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                    | ebaa2c2a-1035-48f1-94d6-76238da22399 |

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)