

RF-17S2N8AAK00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1607899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607899>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede frontal, angular fixo, Travamento parafusado, M23, número de polos: 17, tipo de contato: Soquete, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 28 mm x 28 mm, número de polos: 17, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: RF

Dados comerciais

Código	1607899
Unidades por embalagem	16 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABRAGM
GTIN	4046356269414
Peso por unidade (inclusive embalagem)	58,96 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	58,96 g
País de origem	DE

RF-17S2N8AAK00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1607899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607899>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem com 1 mm de Ø separadamente
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Série	RF
Aplicação	Feedback, sinal Sinal
Número de pólos	17
Face de encaixe	17
Blindado	sim
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Medidas

Caixa

Dimensões do flange	28 mm x 28 mm
---------------------	---------------

Dados de material

Material vedação	FPM
Material da caixa	Elementos rotativos: liga de cobre-zinco (CuZn), elementos moldados sob pressão: zinco (GD-Zn)
Material do corpo de isolamento	PA 6.6
Material do anel de vedação e do O-ring	FPM

Características elétricas

Contato

Diâmetro de contato	1 mm
Corrente nominal I _N	8 A
Tensão U _N	100 V
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Soquete

RF-17S2N8AAK00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1607899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607899>

Conectores

Formato	angular fixo
Sentido de rotação	Sentido oposto

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m


RF-17S2N8AAK00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1607899


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607899>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho de medidas




RF-17S2N8AAK00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1607899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607899>

Desenho do diagrama



RF-17S2N8AAK00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1607899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607899>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br