

RF-16S2N8AWA00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613801

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede frontal, reto, Travamento parafusado, M23, número de polos: 16, tipo de contato: Soquete, Anel de vedação radial, blindado: sim, número de polos: 16, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: RF

Dados comerciais

Código	1613801
Unidades por embalagem	20 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAGL
GTIN	4046356402453
Peso por unidade (inclusive embalagem)	35,65 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	31,072 g
País de origem	DE

RF-16S2N8AWA00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613801

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem com 1 mm de Ø separadamente
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Série	RF
Aplicação	Sinal
	Sinal
Número de pólos	16
Face de encaixe	16
Blindado	sim
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	FPM
Material da caixa	Elementos rotativos: liga de cobre-zinco (CuZn), elementos moldados sob pressão: zinco (GD-Zn)
Material do corpo de isolamento	PA 6.6
Material do anel de vedação e do O-ring	FPM

Características elétricas

Contato

Diâmetro de contato	1 mm
Corrente nominal I_N	8 A
Tensão U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Soquete

Conectores

Formato	reto
---------	------

RF-16S2N8AWA00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613801

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>

Sentido de rotação	Sentido oposto
--------------------	----------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m


RF-16S2N8AWA00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1613801

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>


Desenhos

Desenho de medidas



Orifício da caixa

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

RF-16S2N8AWA00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613801

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos

RF-16S2N8AWA00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613801

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>

 cUL Recognized ID de certificação: E153698-20090723				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

 UL certificado ID de certificação: E153698-20090723				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

RF-16S2N8AWA00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613801

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-16S2N8AWA00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613801

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613801>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br