

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contato



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607001>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inserto de contato, M23, número de polos: 8+1, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, série: NC, RC, RM, TU, UC, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1242202

Dados comerciais

Código	1607001
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFU
GTIN	4046356207164
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,6 g
País de origem	DE

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contato



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607001>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicação	Sinal
Número de pólos	9
Face de encaixe	8+1
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Características elétricas

Contato: Grupo de contato 1

Diâmetro de contato	2 mm
Bitola mín.	1 mm ²
Bitola máx.	1,5 mm ²
Corrente nominal I _N	20 A
Tensão U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Contato: Grupo de contato 2

Diâmetro de contato	1 mm
Bitola mín.	0,14 mm ²
Bitola máx.	0,56 mm ²
Corrente nominal I _N	8 A
Tensão U _N	48 V AC
	74 V DC

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Dados de material

Material Corpo de isolamento	PA 6.6
Material Contato	CuZn
Material Superfície de contato	Ni/Au

Conectores

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contato



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607001>

Sentido de rotação	Padrão
--------------------	--------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50
-------------------	----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	50 % ... 65 %
---	---------------

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contato

1607001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607001>



Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contato

1607001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607001>



Desenho do diagrama




Imagem com pólos


RC-09P1N8L0000 - Inserto de contato

1607001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607001>



Desenho do diagrama



Desenho com dimensões

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contato



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607001>

Classificações

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contato



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607001>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d8de2091-ed75-4b6c-964c-d887967c57ef

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br