

# HC-M-KV-Z-M32 - Prensa-cabos



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646162>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Conexão roscada metálica com abraçadeira de alívio de pressão, comprimento da rosca: 8 mm, área de vedação de linha: 18 - 27 mm, área de terminal: 19 - 30 mm, SW 40, conexão roscada: M32



## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1646162       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | AF7D          |
| Chave de produto                       | AF7DFX        |
| GTIN                                   | 4017918941307 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 153,09 g      |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 150,35 g      |
| País de origem                         | DE            |

# HC-M-KV-Z-M32 - Prensa-cabos

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646162>




## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tipo de produto      | Prensa-cabos |
| Aplicação            | Padrão       |
| Número de condutores | 1            |
| Fabricante           | wafi         |
| Blindado             | não          |

### Medidas

|                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas                                   |  |
| Comprimento                                          | 43 mm                                                                              |
| Comprimento rosca de conexão                         | 8 mm                                                                               |
| Comprimento sem rosca de conexão                     | 35 mm                                                                              |
| Diâmetro                                             | 32 mm                                                                              |
| Diâmetro da rosca de conexão                         | 32 mm                                                                              |
| Abertura da porca cega                               | 42 mm                                                                              |
| Abertura dos suportes                                | 40 mm                                                                              |
| Faixa de aperto da abraçadeira para alívio de tração | 19,00 mm ... 27,00 mm                                                              |
| Sextavado, medida do ângulo                          | 47 mm                                                                              |
| Tipo de rosca do lado de conexão                     | M32 x 1,5                                                                          |
| Passo da rosca                                       | 1,5 mm                                                                             |

### Dados de conexão

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Torque de aperto | 18 Nm (Conexão)       |
|                  | 12 Nm (Porca de capa) |

### Dados de material

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Material vedação O-ring          | NBR              |
| Material vedação Vedação do cabo | Perbunan         |
| Material da conexão roscada      | Latão, niquelado |

### Cabos/condutores

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Diâmetro externo de linha Cabo 1 | 18 mm ... 27 mm |
| Isenção de halogênio             | não             |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                  |      |
|------------------|------|
| Grau de proteção | IP65 |
|------------------|------|

# HC-M-KV-Z-M32 - Prensa-cabos

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646162>



|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (estático) |
|--------------------------------------|-----------------------------|


# HC-M-KV-Z-M32 - Prensa-cabos

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646162>



## Desenhos



Desenho com dimensões

# HC-M-KV-Z-M32 - Prensa-cabos



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646162>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim  |
| isenções tanto quanto conhecido              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                    | 0c3fd652-25ee-4cb6-b2a7-bf3e529eb0cb |

### EF3.0 Mudanças climáticas

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,557 kg CO2e |
|---------|---------------|