

VS-09-BU-DSUB-LH-B - Contato fêmea D-SUB



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654798>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato fêmea D-SUB, tamanho de caixa 1, com 9 contatos de sinal, tipo de contato soquete, para conexão de placa de circuito impresso, angular, fixação por meio de perfuração de 2,5 mm e chapa de solda, para quadro de montagem exterior VS-09-...

Suas vantagens

- Conexão D-SUB 9
- Montagem fácil
- Conexão para placa de circuito impresso direta
- Compatível com moldura de montagem IP67

Dados comerciais

Código	1654798
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
GTIN	4017918989187
Peso por unidade (inclusive embalagem)	12,64 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7,18 g
País de origem	DE

VS-09-BU-DSUB-LH-B - Contato fêmea D-SUB



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654798>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Número de pólos	9
Face de encaixe	D-SUB
Número de pontos de encaixe	1
Blindado	sim

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal conforme IEC 61076-2-101	400 V
Tensão nominal (III/3)	125 V
Tensão de teste	1 kV
Corrente nominal	5 A (a 20 °C)
Tensão de teste	1200 V
Meio de transmissão	Cobre
Transmissão de potência	Potência

Dados de conexão

Tipo de conexão	Contatos de solda por onda
-----------------	----------------------------

Medidas

Largura	20,2 mm
Altura	12,93 mm
Comprimento	31,19 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal
Material superfície da caixa	metalizado
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro
Material suporte do contato	PBT-GF

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 200
Força de inserção por contato de sinal	≤ 3,40 N

VS-09-BU-DSUB-LH-B - Contato fêmea D-SUB



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654798>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 125 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de circuito impresso
------------------	-------------------------------

VS-09-BU-DSUB-LH-B - Contato fêmea D-SUB



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654798>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654798>



UL certificado

ID de certificação: E118976

VS-09-BU-DSUB-LH-B - Contato fêmea D-SUB



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654798>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1654798

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654798>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	cb2ed6b2-e2eb-4b72-9f19-567d712f5973

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br