

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Conector RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608113>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector RJ45, grau de proteção: IP65/IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: Metal, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, saída de cabo: reto, cor: prata, Ethernet

Dados comerciais

Código	1608113
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABNO
Chave de produto	ABNOAB
GTIN	4046356159951
Peso por unidade (inclusive embalagem)	70 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	68,5 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de dados (lado do cabo)
Formato	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	8
Face de encaixe	RJ45
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Saída de cabo	reto

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	I
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	72 V (DC)
Corrente nominal	1 A
Tensão U_N	48 V
Corrente nominal I_N	1 A
Meio de transmissão	Cobre
Índice de transmissão	1 GBit/s
Propriedades de transmissão (categoria)	CAT6
Velocidade de transmissão	1 GBit/s

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Conexão rápida IDC
Perfil de conexão AWG	24 (rígido) 26 ... 25 (flexível)
Perfil de conexão	0,2 mm ² (rígido) 0,14 mm ² ... 0,18 mm ² (flexível)

Medidas

Largura	22 mm
Altura	30 mm
Comprimento	57,7 mm

Dados de material

Cor	prata
Material	Metálica
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Conector RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608113>

Material superfície da caixa	niquelado
Material de vedação do cabo	TPE
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro sobre níquel
Material suporte do contato	PC
Material anel O	NBR

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	5 mm ... 8 mm
Bitola do condutor	0,14 mm²

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 200
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas/disposições	IEC PAS 61076-3-117
--------------------	---------------------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Conector RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608113>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	f2894bc8-f16f-46ba-b1ed-5bbd879c03df