

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656738>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de fibra óptica montado, cabo breakout, fibra polimérica 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 sobre SC-RJ/IP20, para instalação dentro de quadros de comando, cabo adequado para aplicação externa com proteção UV, comprimento: 1 m

Suas vantagens

- Transmissão de dados confiável graças a alta qualidade
- Transmissão de dados rápida para aplicações exigentes
- Adequado de forma excelente para aplicações sensíveis a EMC
- Economia de espaço no quadro de comando graças a conectores SC-RJ
- Cabo Patch pré-montado para uma utilização fácil

Dados comerciais

Código	1656738
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABNI
Chave de produto	ABNIBA
GTIN	4046356030052
Peso por unidade (inclusive embalagem)	58,566 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	42,5 g
País de origem	DE

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656738>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	2
Face de encaixe	SCRJ conforme DIN EN 50377-6-1
Número de pontos de encaixe	2

Características elétricas

Atenuação	< 1,7 dB (com 660 nm)
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	--------

Dados de material

Material caixa	PBT
Material de contato	Bronze fosforoso
Revestimento externo, material	PE

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	POF SC-RJ
-----------------	-----------

Conexão de condutores

Tipo de conexão	POF SC-RJ
-----------------	-----------

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto SC-RJ
Cor do corpo de pega	preto
Ciclos de encaixe	≥ 1000
Grau de proteção	IP20

Conexão 2

Formato	Conector reto SC-RJ
Grau de proteção	IP20

Cabos/condutores

Extensão da linha	1,00 m
-------------------	--------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656738>

Tipo de cabo	Fibra de polímero (980 / 1000 µm)
Tipo de condutor	Cabo break-out
Revestimento externo, material	PE
Revestimento externo, cor	preto
Menor Raio de curvatura, instalação fixa	30 mm
Menor Raio de curvatura, instalação móvel	30 mm

Condutor de fibra óptica

Quantidade de fibras	2
Fibra	Fibra de polímero, 980/1000 µm
Tipo de fibra	Fibra POF A4A
Meio de transmissão	Fibra de vidro multimodo

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 50 °C

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cabo de ligação de fibra óptica




1656738

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656738>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector de fibra óptica SC-RJ, POF, IP20

Desenho de medidas



Conector de fibra óptica SC-RJ, POF, IP20

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656738>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos conector SCRJ

Desenho do diagrama




Imagem com pólos conector SCRJ

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656738>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656738>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ebdee353-cafb-4b37-9105-3c4fe43b0d3e

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br