

# CK4,0-ED-2,50ST AG - Contato para crimp

1663242

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663242>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, série: HC-M-03, Pino, Girado, diâmetro de contato: 4 mm, bitola de conexão: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14...14 , material de contato: Liga de cobre

## Dados comerciais

Código	1663242
Unidades por embalagem	25 Unidade
Quantidade mínima de pedido	25 Unidade
Chave comercial	AF7AIE
Chave de produto	AF7AIE
GTIN	4017918123055
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3 g
País de origem	As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.

# CK4,0-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663242

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663242>

## Dados técnicos

### Avisos

Geral	para porta-contatos HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 e HC-COM-Q4/2
Instrução de montagem:	A qualidade de uma conexão por crimpagem é determinada pela DIN EN 60352-2.

### Propriedades do artigo

Série	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Tipo de processamento do material do contato	Girado

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Conexão para crimp

#### Conexão de condutores

Comprimento de decapagem	9 mm
Bitola de conexão	2,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Bitola de conexão AWG	14 ... 14

### Dados de material

Material Contato	Liga de cobre
Material Superfície de contato	Ag

### Medidas

Desenho de medidas	
Diâmetro (Diâmetro de contato)	4 mm

### Características mecânicas

Dados mecânicos	
Ciclos de encaixe	≥ 500

### Condições ambientais e de vida útil operacional

# CK4,0-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663242

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663242>

## Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)

-40 °C ... 125 °C

# CK4,0-ED-2,50ST AG - Contato para crimp




1663242

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663242>

## Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

# CK4,0-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663242

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663242>

## Certificações

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663242>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

# CK4,0-ED-2,50ST AG - Contato para crimp

1663242

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663242>



## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# CK4,0-ED-2,50ST AG - Contato para crimp

1663242

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663242>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
--	--

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

### EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,025 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)