

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensa-cabos



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1636509>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conexão para cabo HEAVYCON M50 metálica, passagem de painel para conector de dados, com vedação parcial, diâmetro de furo 1 x 8 mm; vão livre 37 mm

## Dados comerciais

Código	1636509
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DAX
GTIN	4046356028233
Peso por unidade (inclusive embalagem)	212,08 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	212,08 g
País de origem	DE

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensa-cabos



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1636509>

## Dados técnicos


### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Prensa-cabos
Aplicação	para conector de dados
	Padrão
Número de condutores	1
Fabricante	Pflitsch
Designação do fabricante	25056 dpmk 1/8
Blindado	não

### Valores característicos

Faixa de vedação cabo	7,50 mm ... 8,00 mm
-----------------------	---------------------

### Medidas

Desenho de medidas	
Altura	58 mm
Comprimento	39 mm
Comprimento rosca de conexão	10 mm
Abertura da porca cega	50 mm
Abertura dos suportes	54 mm
Sextavado, medida do ângulo	58 mm
Tipo de rosca do lado de conexão	M50 x 1,5
Passo da rosca	1,5 mm

### Medida interna

Diâmetro interno	37 mm
------------------	-------

### Dados de material

Cor	tons de latão
Material vedação O-ring	NBR
Material vedação	TPE
Material da conexão roscada	Latão, niquelado

### Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	7,5 mm ... 8 mm
Isenção de halogênio	não

### Condições ambientais e de vida útil operacional

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensa-cabos



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1636509>

## Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C


# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensa-cabos

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1636509>



## Desenhos



KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensa-cabos



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1636509>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensa-cabos



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1636509>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c9f27156-7386-4d9c-bdca-cao622c50e57

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)