HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Caixa

1637045

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1637045

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa de buchas HEAVYCON ADVANCE STA B24, com travamento parafusado, altura 100 mm, com rosca 2x M25, saída de cabo reta, com parafusos sextavados internos M6 x 18 em aço inoxidável conforme DIN EN ISO 4762

Dados comerciais

Código	1637045
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AAA
GTIN	4046356091992
Peso por unidade (inclusive embalagem)	462,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	462,8 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Geral	Flange de montagem HC-B-AF 1686533

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento parafusado
Tipo de caixa	Carcaça
Formato	B6
Tipo de conexão	com 2x rosca M25
Saída de cabo	reto

Dados de conexão

Torque de aperto	3 Nm (Parafuso de travamento)

Medidas

Largura	57 mm
Altura	100 mm
Comprimento	92 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material arco de travamento	Aço inox

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69
Grau de proteção (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	com 2x rosca M25

Montagem

Instrução de montagem	Para assegurar a função de contato de condutor de proteção

	mesmo com conexões diagonais, ambos os flanges de montagem necessitam de contato elétrico suficiente com parede de montagem de metal.
	Torque de aperto do parafuso de travamento 3 Nm.

Desenhos

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



Recorte de montagem
a = com aplicação de parafusos M4 (Torx®) autorroscantes com diâmetro 3,6 mm ou parafusos M4 com furo roscado M4 ou diâmetro 4,5 mm

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1637045

DNV
ID de certificação: TAE000037S

EAC
ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br