


HC-B 24-I-UT-F - Inserto de contato



1648306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1648306>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inserto de contato, número de polos: 24+PE, tamanho: B24, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão a parafuso, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², aplicação: Potência

Suas vantagens

- Para a codificação rápida com perfil em plástico
- Para pino de controle de 2 mm
- Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Dados comerciais

Código	1648306
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7ABC
Página de catálogo	Página 547 (C-2-2019)
GTIN	4046356092432
Peso por unidade (inclusive embalagem)	123 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	121 g
País de origem	CN

HC-B 24-I-UT-F - Inserto de contato



1648306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1648306>

Dados técnicos

Avisos

Geral	para condutores flexíveis com ou sem terminal tubular
Geral	Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão.

Montagem

Instrução de montagem	O uso adequado prevê a montagem em uma caixa com grau de proteção IP54 ou superior
-----------------------	--


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato de polo fixo
Série	HC-B
Aplicação	Potência
Formato	B24 B48
Número de pólos	24
Face de encaixe	24+PE
Numeração do contato	1 - 24
Quantidade de conexões por polo	1
Tipo de processamento do material do contato	Girado
Lâmina da chave de fenda	0,5 x 3,5 mm

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	34 mm
Altura	34,6 mm
Comprimento	111 mm
Distância do furo de sondagem horizontal	104 mm
Distância do furo de sondagem vertical	27 mm

Valores característicos mecânicos

Diâmetro de contato	2,5 mm
---------------------	--------

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tecnologia de conexão	Conexão a parafuso
-----------------------	--------------------

HC-B 24-I-UT-F - Inserto de contato



1648306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1648306>

Quantidade de conexões por polo	1
Conexão conforme norma	IEC / EN

Conexão de condutores

Perfil de conexão	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Perfil de conexão AWG	20 ... 14
Torque de aperto	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexão PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Parafusos de fixação para montagem na caixa HEAVYCON)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Comprimento do isolamento dos condutores individuais	8 mm

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	500 V
Tensão de teste	6 kV
Corrente nominal	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ag
Material suporte do contato	PC
Normas / Determinações	PC

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos)
--------------------------------------	--

Normas e disposições

Especificações de montagem e teste	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Testes	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

Ensaio

Normas/disposições	PC: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3)
--------------------	--

HC-B 24-I-UT-F - Inserto de contato


1648306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1648306>




Desenhos

Desenho de medidas



Fêmea

Desenho de medidas



Recorte de montagem para aplicação sem caixa

HC-B 24-I-UT-F - Inserto de contato

1648306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1648306>



Desenho do diagrama




Imagem com pólos lado de conexão




Diagrama Derating

HC-B 24-I-UT-F - Inserto de contato



1648306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1648306>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1648306>

DNV

ID de certificação: TAE000037S



CSA

ID de certificação: 013631_6233_01

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	600 V	13 A	22 - 14	-



UL certificado

ID de certificação: E118976

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	600 V	16 A	- 14	-



cULus Recognized

ID de certificação: E468743

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	600 V	14 A	- 14	-

HC-B 24-I-UT-F - Inserto de contato



1648306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1648306>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8fe9449b-d4e2-4c2b-9772-97ea923f907e