

VS-15-GC-ST/ST - Comutador de gênero D-SUB



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1652677>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Contato fêmea D-SUB, tamanho de caixa 2, com 15 contatos de sinal, tipo de contato pino, comutador de gênero, fixação por meio de rosca 4-40 UNC



Dados comerciais

Código	1652677
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAA
GTIN	4017918952815
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,3 g
País de origem	DE

VS-15-GC-ST/ST - Comutador de gênero D-SUB



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1652677>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	15
Blindado	não
Saída de cabo	reto

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	125 V
Tensão de teste	1 kV
Corrente nominal	5 A
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão plugue/plugue
-----------------	-----------------------

Medidas

Largura	12,55 mm
Altura	39,3 mm
Comprimento	17,66 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Aço inox
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro duro sobre níquel
Material suporte do contato	Poliéster GF

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 200
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 125 °C

VS-15-GC-ST/ST - Comutador de gênero D-SUB



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1652677>

Montagem

Tipo de montagem	Rosca
------------------	-------

VS-15-GC-ST/ST - Comutador de gênero D-SUB


1652677

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1652677>



Desenhos

Desenho do diagrama



VS-15-GC-ST/ST - Comutador de gênero D-SUB



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1652677>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-GC-ST/ST - Comutador de gênero D-SUB



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1652677>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br