

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado (Advanced Shielding Technology), extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 1,5 m

Suas vantagens

- Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
- Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo

Dados comerciais

Código	1682935
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1C
Chave de produto	AF1CKA
GTIN	4017918169213
Peso por unidade (inclusive embalagem)	81,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	78,8 g
País de origem	PL

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Aplicação	Padrão
Número de pólos	5
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)
------------------	-----------------------

Conectores

Conexão 1

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------


Conexão 2

Formato	Soquete reto M12
Número de pólos	5
Tipo de codificação	A

Cabos/condutores

Extensão da linha	1,5 m
-------------------	-------

PUR sem halogênio preto [PUR]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	43 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	5
Blindado	sim
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	42x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	22
Perfil de conexão	5x 0,34 mm ² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal)
Diâmetro externo de linha	5,25 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, branco, azul, preto, cinza
Densidade de parede da isolamento	≥ 0,21 mm
Espessura da parede Revestimento exterior	ca. 0,50 mm
Trançado total	5 condutores no núcleo como alma
Cobertura visual da blindagem	80 %
Máx. resistência de condutores	máx. 57 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	70 GΩ*km (a 20 °C)
Tensão nominal do cabo	300 V (a 20 °C)
Tensão de teste condutor/condutor	3000 V (a 20 °C)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	26 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	52 mm (até +60 °C)
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 52 mm,

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

	Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s ²
Capacidade de carga dinâmica (torção)	Torção: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Ciclos de torção: ≥ 2000000 , Frequência de torção: 35 ciclos/min.
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815 conforme DIN EN 50267-2-1
Anti-inflamabilidade	conforme UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistência ao óleo	conforme DIN EN 60811-2-1
Outras resistências	boa resistência a produtos químicos à prova de hidrólise e micróbios resistente a água do mar com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) resistente ao desgaste
Propriedades especiais	próprio para porta-cabos isento de silicone Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta Superfície com baixa aderência
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador




1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

Desenhos

Desenho de medidas



Suporte M12 x 1, reto, blindado

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do soquete


SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do soquete M12

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

	 UL registrado ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

	 cUL Listed ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387	
---	--

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador



1682935

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1682935>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	1,473 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br