

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688094>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato fêmea D-SUB, tamanho de caixa 2, para 15 contatos de sinal, tipo de contato soquete, conexão a parafuso, reto, para quadro de montagem exterior e caixa do quadro móvel no grau de proteção IP67

Dados comerciais

Código	1688094
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
GTIN	4017918179571
Peso por unidade (inclusive embalagem)	18,59 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,59 g
País de origem	DE

1688094

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688094>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Número de pólos	15
Face de encaixe	D-SUB
Número de pontos de encaixe	1
Versão	Soquete
Blindado	sim

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	60 V
Corrente nominal	5 A
Resistência de isolamento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Resistência de contato por par de contato	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Meio de transmissão	Cobre
Transmissão de potência	Potência

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

Medidas

Largura	32,1 mm
Altura	48 mm
Comprimento	13 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal
Material superfície da caixa	metalizado
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro
Material suporte do contato	PBTP

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≤ 200
Força de inserção por contato de sinal	$\leq 3,30 \text{ N}$
Força de extração por contato de sinal	$\leq 2,2 \text{ N}$

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688094>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688094>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688094

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688094>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	cab0c6ba-8a24-40d8-acda-ab926b35155b

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
 Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
 CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
 (11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br